



WL0320

Pulsador persiana, lumina, blanco polar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación

10 A

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Tensión

Tensión asignada

250 V

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Materiales

Colour

Blanco tráfico

Código RAL

9016

Acabado de la superficie

Brillante

Material

Metal

Plástico

Tratamiento

Sin tratamiento

0 %

Identificación

Disposición de montaje

Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje

Montaje de garra

Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas

2

Dimensiones

Dimensiones

71 x 71 mm

Profundidad de montaje

26 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

42 mm

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación

Doble pulsador

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

10 A

Texto

Tipo de montaje

Con garras de expansión
Para fijación atornillada

Iluminación

Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante

Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar
la pulsación de ambas teclas

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí