



WL1140

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov
	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Výklopný kryt se vrátí zpět
----------	-----------------------------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano