



WL1029

## Technické vlastnosti

### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 35 °C |
|------------------|-------------|

### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

### Materiál

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Barva            | Červená     |
| Kód RAL          | 3003        |
| Povrchová úprava | Lesklý      |
| Materiál         | Kov         |
|                  | Umělá hmota |
| Povrch           | Lakované    |

### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 71 mm |
| Šířka                                              | 71 mm |
| Hloubka                                            | 44 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm |

### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

### Konektivita

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka                            |
| Druh montáže  | Upevnění příchytkou<br>Šroubovací přípojka |

### Vybavení

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | Uzemňovací kolík |
| Otočná středová vložka                  | Ne               |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne               |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ano              |
| Se signálním svítidlem                  | Ne               |

### Příslušenství

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Popisové pole   | Ne             |
| Předem vybaveno | Výstup zásuvky |

### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 0 |
|--------------|---|

### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |
| Mechanická odolnost IK            | IK02 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

### Texty

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Kryt | Centrální krycí deska |
|------|-----------------------|

### Vhodné pro

|        |  |
|--------|--|
| lumina |  |
|--------|--|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |