



WL1029

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Червоний
Код RAL	3003
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	44 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	Штир заземлення
Поворотна центральна вставка	Ні
3 відкидною кришкою	Ні
3 круглим захисним заземлювальним штифтом	Так
3 сигнальною лампою	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетка

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Так
-------------	-----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Тексти

Тип з'єднання	З гвинтовою клемою
---------------	--------------------

Сумісний із

lumina	
--------	--

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так