



WL1043

Toma de corriente francesa, lumina, negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

16 A

Tensión

Tensión asignada

250 V

Tensión nominal

250 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-10 - 35 °C

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Materiales

Colour

Negro

Código RAL

9005

Acabado de la superficie

Brillante

Material

Metal
Plástico

Tratamiento

Sin tratamiento

Dimensiones

Altura

71 mm

Anchura

71 mm

Profundidad

44 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

35 mm

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Montaje de garra

Conexión con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

Clavija de conexión a toma de tierra

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

Sí

Con lámpara de señal

No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

0

Seguridad

Con protección de contacto mejorada

Sí

Resistencia al impacto IK

IK02

Índice de protección IP

IP20

Funciones

Con iluminación orientable

No

Con iluminación funcional

No

Texto

Funda

Tapa central

Características técnicas

Hager lumina

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí