



WL1043

### lumina - Tomada FR c/obturadores - preto

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

#### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	44 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Connectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçao com parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

#### índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

#### Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

#### Textos

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

<b>Adequado para</b>
Hager lumina

<b>Sustentabilidade</b>	
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim