




WL1043

**lumina - Tomada FR c/obturadores - preto**

**Características técnicas**

**Tensão**

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

**Corrente elétrica**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiais**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Preto             |
| Código RAL | 9005              |
| Acabamento | Brilhante         |
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento    |

**Dimensões**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 71 mm |
| Largura                                          | 71 mm |
| Profundidade                                     | 44 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

**Instalação, montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

**Conetividade**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso                        |
| Tipo de montagem | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |

**Equipamento**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | Pino de ligação à terra |
| Inserção central com rotação                    | Não                     |
| Com tampa articulada                            | Não                     |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Sim                     |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não                     |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

**Segurança**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK02 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

**Funções**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

**Texto**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Tampa | Placa de cobertura central |
|-------|----------------------------|

**Adequado para**

lumina

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim