



WL1023

## Gniazdo 2P+Z - czarny

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9004
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Bolec uziemiający
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

#### Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

#### Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

# Dane katalogowe produktu

## WL1023

---

### Odpowiednie do

lumina

---

### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

---