



WL1042

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Plata

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 44 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje de garra  
Conexión con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente Clavija de conexión a toma de tierra

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo Sí

Con lámpara de señal No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Capacidad**

Número de módulos 0

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK02

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

**Identificación**

Con impresión No

**Texto**

Tapa Placa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

---

**Características técnicas**

lumina

---

**Sostenibilidad**

Conforme REACH

Si

Conforme RoHS

Si

---