



LV8Z00HH

Sammelschienenhaken erhöhte NH00 185mm, Schienenstärke 5-10mm, Set 3 Stück

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	6 - 6 Nm
----------------------	----------

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	13 mm
Breite	28 mm
Tiefe	21 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Maximale Stromstärke	220 A

Texte

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja