



LV8Z00HH

**Sammelschienehaken erhöhte NH00 185mm, Schienenstärke 5-10mm, Set 3 Stück**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment 6 - 6 Nm

**Abmessungen**

Breite/Dicke Sammelschiene 5 - 10 mm

Höhe 13 mm

Breite 28 mm

Tiefe 21 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 160 A

Maximale Stromstärke 220 A

**Texte**

Montageart Geeignet für Flachschiene

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja