



LV8Z00HH

Crochet jeu de barres fusible accru 00 185mm, d'épaisseur 5-10mm, Set 3 part

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Couple de serrage 6 - 6 Nm

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres 5 - 10 mm

Hauteur 13 mm

Largeur 28 mm

Profondeur 21 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant maximal 220 A

Textes

Mode de montage Convient au rails plats

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui