



LV8Z00HH

FV+ Haki prądowe do szyn zasilających (3 szt.) NH00 szyny 185mm grubość 5-10mm

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 6 - 6 Nm

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej 5 - 10 mm

Wysokość 13 mm

Szerokość 28 mm

Głębokość 21 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Prąd maksymalny 220 A

Dodatkowe informacje

Montaż Odpowiedni do szyn płaskich

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak