



TRE500



Funk-Bewegungsmelder, mit Batterie, IP55, weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	4 - 4 m
-------------	---------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	5 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	30 min
-------------------------	--------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--