



WE070

**Variateur Connecte Essensya Pure**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Pure |
|---------|------|

Code RAL

9016

Matériau

Plastique

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 37 mm |
|------------|-------|

**Architecture**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir simple |
|---------------------------|-----------------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

**Textes**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Avec borne à vis |
|----------------------|------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|