



WE070

Variateur Connecte Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Matériau Plastique

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 37 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Type de raccordement Avec borne à vis

Équipement

Entrée de poste secondaire Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui