



TRC270F



KNX RF spínací zásuvkový adaptér s ochranným kolíkem, bílá mat

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Rozměry

Rozměry	54 x 98 mm
Výška	54 mm
Šířka	98 mm
Hloubka	39,60 mm
Vestavěná hloubka	77 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ano
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

Výkon

Výstupní výkon	3680 W
----------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------