



TRE501



**Funk-Bewegungsmelder, mit Batterie, IP55, anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	4 - 4 m
-------------	---------

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	5 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer	30 min
-------------------------	--------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Erfassung**

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

**Texte**

Funktion	Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--