



WNT974B

IP55

**2 touches Cubyko KNX pour 2 volets roulants coloris Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Matière**

Couleur Blanc polaire  
Code RAL 9010  
Finition Mat  
Matériau Plastique  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm  
Largeur 71 mm  
Profondeur 27 mm

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Raccordement**

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55  
Résistance aux chocs IK IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Impression Avec symbole « Flèches »  
Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer  
Marquage Sans marquage  
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui