



WNT974B

IP55

2 touches Cubyko KNX pour 2 volets roulants coloris Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière PVC

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 4

Raccordement

Type de connection / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèches »

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer

Marquage Sans marquage

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base avec touche

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui