



WNT974B

IP55

Tecla 2x cubyko KNX p/ 2 estores, br

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Materiais

Cor Branco
 Código RAL 9010
 Acabamento Mate
 Material Plástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm
 Largura 71 mm
 Profundidade 27 mm

Capacidade

Número de módulos 4

Conexão

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP55
 Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas
 Modo de instalação Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
 Etiqueta Sem etiqueta
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com bascula

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim