



TXA230A

### Gestionnaire d'énergie Kallysta KNX module de sortie maître (avec télé-info)

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de raccordement Raccordement direct

##### Conditions d'utilisation

Tropicalisation/humidité/Exécution 93%/40°C

Température de service -5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1 to 23: 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>; 2 to 20: 0.2 - 1.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

##### Puissance

Puissance consommée VA 42 VA

##### Réglages

Modes de configuration supportés ETS  
easy

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui