



WNT982

ΣΥΒΥΚΟ KNX ΠΛΑΚΙΔΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΚΡΙ ΕΝΔΕΙΞΗ 1 ΡΟΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
------------------------------	---------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	27 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Βίδωμα bayonet
----------------	----------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Όχι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Σήμανση	Με επιτύπωση συμβόλου βέλους
Τρόπος εγκατάστασης	Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα
Μπουτόν	Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι