



WNT982

IP55

СУΒΥΚΟ ΚΝΧ ΠΛΑΚΙΔΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΚΡΙ ΕΝΔΕΙΞΗ 1 ΡΟΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 27 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βίδωμα bayonet

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Σήμανση με αποτυπωμένα βέλη κατεύθυνσης

Τρόπος εγκατάστασης Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα

Επιγραφή Χωρίς επιγραφή

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήκτρο

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι