



WNT922



IP55

1 touche Cubyko KNX porte-étiquette coloris Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition de la surface Mat
Matière PVC
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Raccordement

Type de connection / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP55
Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Marquage Sans marquage
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour interrupteurs
Pour bouton-poussoir lumineux
Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base avec touche

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui