




WYS101

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, 16 A 250 V~, creme

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Cremeweiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 71 mm

Tiefe 31,50 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart quickconnect

Montageart Krallenbefestigung
Schraubanschluss

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Vormontiert

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein