



WXH200



Hlásič varné desky

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	400 - 400 V
-----------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Výkon

Příkon během provozu	2 VA
----------------------	------

Připojení

Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
---------------	-----------------------------

Rozměry

Výška	113 mm
Šířka	239 mm
Hloubka	42 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	5 - 35 °C
------------------	-----------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Funkce	Monitorování činnosti kamen z hlediska teploty a pohybu a spotřeby proudu Monitorování úniků vody (volitelné) Vizuální a akustická signalizace v případě alarmu
Typ připojení	S šroubovacími svorkami (dvojitě pro propojení)
Způsob montáže	Ochrana kamen: pro montáž pod omítku, na omítku nebo pro vestavbu; senzorová jednotka: pro přišroubování nebo nalepení Instalace jednotky snímačů na stěnu nebo pod odsavač par