



WXH200



Hlásič varné desky

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 400 - 400 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Výkon

Příkon během provozu 2 VA

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Rozměry

Výška 113 mm

Šířka 239 mm

Hloubka 42 mm

Podmínky použití

Provozní teplota 5 - 35 °C

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Funkce Monitorování činnosti kamen z hlediska teploty a pohybu a spotřeby proudu
Monitorování úniků vody (volitelné)
Vizuální a akustická signalizace v případě alarmu

Typ připojení S šroubovacími svorkami (dvojitě pro propojení)

Způsob montáže Ochrana kamen: pro montáž pod omítku, na omítku nebo pro vestavbu; senzorová jednotka: pro přišroubování nebo nalepení
Instalace jednotky snímačů na stěnu nebo pod odsavač par