



MM504N

Disjoncteur moteur 3P 0.4-0.63A ; 0.09/0.12 kW à 230/415V

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 0,63 A

**Dimensions**

Hauteur 140 mm  
Largeur 45 mm  
Profondeur 75 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande Poignée rotative courte  
Nombre de pôles 3

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 6000 V  
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 3  
Type de tension d'alimentation AC

**Connectivité**

Type de connexion contact auxiliaire Borne à vis

**Equipement**

Plombable Non  
Equipé d'un contact de signalisation Non  
Avec protection thermique Oui

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Installation, montage**

Montage sur Rail DIN

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui

**Photos | dessins**

