



MM509N

Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 6,30 A

Rozměry

Výška 140 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 75 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Krátká otočná rukojeť

Počet pólů 3

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 6000 V

Kategorie přepětí podle IEC 60947-1 3

Typ napájecího napětí AC

Konektivita

Typ připojení řídicího a pomocného kontaktu Šroubová svorka

Vybavení

S možností utěsnění Ne

S pomocným kontaktem Ne

S tepelnou ochranou Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

