



MM503N

**Motorbeveiligingsschakelaar 0,25 - 0,4 A**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	0,40 A
-----------------	--------

**Afmetingen**

Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

**Architectuur**

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

**Spanning**

Nominale stroomhoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3
Type voeding	AC

**Connectiviteit**

Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting
---------------------------------------	--------------------

**Uitrusting**

Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

