



MM508N

Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 4 A

**Dimensions**

Hauteur 140 mm  
Largeur 45 mm  
Profondeur 75 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande Poignée rotative courte  
Nombre de pôles 3

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 6000 V  
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 3  
Type de tension d'alimentation AC

**Connectivité**

Type de connexion contact auxiliaire Borne à vis

**Equipement**

Plombable No  
Equipé d'un contact de signalisation No  
Avec protection thermique Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Installation, montage**

Montage sur Rail DIN

**Durabilité**

Conformité REACH Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui

**Illustrations | dessins**

