



MM506N

**Motorbeveiligingsschakelaar 1,0 - 1,6 A**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1,60 A |
|-----------------|--------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 140 mm |
| Breedte | 45 mm  |
| Diepte  | 75 mm  |

**Architectuur**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Bedieningselement | Korte draaigreep |
| Aantal polen      | 3                |

**Spanning**

|   |        |
|---|--------|
| Nominale stroomhoudspanning Uimp          | 6000 V |
| Overspanningscategorie volgens IEC60947-1 | 3      |
| Type voeding                              | AC     |

**Connectiviteit**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Aansluitwijze regeling en hulpcontact | Schroefaansluiting |
|---------------------------------------|--------------------|

**Uitrusting**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Verzegelbaar               | Nee |
| Met hulpcontact            | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja  |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

