



MM506N

ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,0-1,6A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1,60 A

Διαστάσεις

Ύψος 140 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 75 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Κοντή περιστροφική λαβή

Αριθμός πόλων 3

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp} 6000 V

Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-1 3

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης για έλεγχο και επιπρόσθετη επαφή Βιδωτοί ακροδέκτες

Εξοπλισμός

Σφραγιζόμενο Όχι

Με βοηθητική επαφή Όχι

Με θερμική προστασία Ναι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

