



MM506N

Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Іуставки=1,0-1,6 А, 2,5М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 1,60 А

Розміри

Висота 140 mm

Ширина 45 mm

Глибина 75 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Коротка поворотна ручка

Кількість полюсів 3

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp 6000 V

Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1 3

Тип напруги живлення Змінний струм

Підключення

Тип роз'єму для керування та допоміжного контакту Гвинтова клемма

Обладнання

Запечатуваний Ні

3 допоміжним контактом Ні

3 тепловим захистом Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так

Зображення та малюнки

