



MM502N

**Motorschutzschalter Baugröße 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,25 A
-----------	--------

**Abmessungen**

Höhe	140 mm
Breite	45 mm
Tiefe	75 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	3

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3

**Konnektivität**

Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss
--------------------------------------	------------------

**Ausstattung**

Plombierbar	Nein
Mit Signalkontakt	Nein
Mit thermischem Schutz	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

