



MM510N

Guardamotor 3P, campo de regulación de 6.3 a 10A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada10 A

Dimensiones

Altura140 mm
Anchura45 mm
Profundidad75 mm

Arquitectura

Elemento de control/operaciónMando rotativo corto
Número de polos3

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Categoría de sobretensión según IEC 60947-13
Tipo de alimentación de tensiónCA

Conectividad

Control de tipo de conexión y contacto auxiliarBorne de tornillo

Equipo

PrecintableNo
Con contacto auxiliarNo
Con protección térmicaSí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)IP20

Instalación, montaje

Montaje enPerfil DIN

Sostenibilidad

Conforme REACHSí
Conforme RoHSSí

Ilustraciones e imágenes

