



MM510N

**Interruttore salvamotore 6.3-10A 2.5 moduli DIN**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Serie**

Altezza	140 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	75 mm

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
Numero di poli	3

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Connettività**

Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliario	Terminale a vite
---	------------------

**Equipaggiamento**

PSigillabile	No
Con contatto ausiliario	No
Con protezione termica	Si

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

