



MM510N

Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 6,3 do 10A 230/400V

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	140 mm
Širina	45 mm
Dubina	75 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Broj polova	3

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3
Vrsta napajanja	AC

Povezivost

Kontrola vrste veze i aux kontakt	Vijčana stezaljka
-----------------------------------	-------------------

Oprema

Može se plombirati	Ne
Sa pomoćnim kontaktom	Ne
Sa termičkom zaštitom	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

