



MM505N

**Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.63-1.0A 2.5M bei 230/415V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1 A
-----------	-----

**Abmessungen**

Höhe	140 mm
Breite	45 mm
Tiefe	75 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	3

**Spannung**

Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	3

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss
--------------------------------------	------------------

**Ausstattung**

Plombierbar	Nein
Mit Signalkontakt	Nein
Mit thermischem Schutz	Ja

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

