



AC-Sammler

**AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. TINETZ**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1150 mm
Breite	850 mm
Tiefe	300 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5-5 mm
Höhe Sammelschiene	20 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	0

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	1
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Anschluss**

Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Fest
Anschluss-/Steckertyp	M10 Anschluss Sammelschiene

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---