



AC-Sammler

AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA, f. Netz Niederösterreich

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1150 mm
Breite	850 mm
Tiefe	300 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5-5 mm
Höhe Sammelschiene	20 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Anschluss

Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Fest
Anschluss-/Steckertyp	M10 Anschluss Sammelschiene

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---