



KDN450D

Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm² 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 210 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 12

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja