



KDN450D

**Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L2N 12mm<sup>2</sup> 80A 12M**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 80 A

**Architektura**

Liczba biegunów 4

**Wymiary**

Długość 210 mm

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub> 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 400 V

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm<sup>2</sup>

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa z widełkami

**Pojemność**

Liczba modułów 12

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak