



WE102AX

**Prise 2P 16A 250V SansVis Essensya anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
TraITEMENT	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	70 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Connectivité**

Type de raccordement	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

**Textes**

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection

**Adapté à**

Hager essensya
----------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui