



WE022AX

**InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir simple

**Matière**

Couleur Anthracite

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

**Connectivité**

Type de raccordement QuickConnect

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP21

Résistance aux chocs IK IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Textes**

Impression Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

**Adapté à**

essensya

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui