



WE045AX

Double InterBP Duo essensya double v&v ou double poussoir à voyant anthracite

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matière

Couleur Anthracite
 Finition Satiné
 Matériau Polycarbonate (PC)
 Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 75 mm
 Largeur 75 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2
 Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21
 Résistance aux chocs IK IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription
 Type de raccordement Avec borne Sanvis

Adapté à

essensya

Durabilité

Sans halogène Oui
 REACh-sans SVHC Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui