



WE040AX

**Double interrupteur va-et-vient Essensya anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Anthracite
---------	------------

Code RAL

7021

Finition

Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

Profondeur de montage	37 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Interrupteur
---------------------	--------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----