



WE040AX

**Double interrupteur va-et-vient Essensya anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Anthracite  
Code RAL 7021  
Finition Satiné  
Matériau Polycarbonate (PC)  
Traitement Laqué

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Dimensions**

Dimensions 75 x 75 mm  
Profondeur de montage 37 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP21  
Résistance aux chocs IK IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contacts 2 voies

**Textes**

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)  
Type de commutation Interrupteur

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui