




WE300AX

Double V&V volet roulant Essensya anthracite

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui